

Garant
Fraise grande avance Hi5, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 42/3mm


Données de commande

N° commande	213110 42/3
GTIN	4045197953971
Classe d'article	210

Description

Description:

Fraise grande avance performante à coupe douce.

Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

Également utilisable pour la semi-finition.

Rentabilité grâce à la plaquette à 5 arêtes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	2,2 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Ø D_3	22,7 mm
Plaquette adaptée	POMX 10T5..
Ø dents D_c	42 mm

Ø fixation	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Série	Hi5
Angle d'attaque κ	90 degré
Type de queue	avec alésage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfer

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP