

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/16**Données de commande**

N° commande	272084 DM/16
GTIN	4251414902800
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Têtes interchangeables pour **porte-outils de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux de $\leq 14 \times D$.

Arrosage interne: oui

Système: DM

Convient pour dim. plateau L: 16 mm

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min. D_{\min} : 48 mm

Déport: 25 mm

Longueur totale: 35 mm

Sous-plaquette: 279820 1

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Longueur totale	35 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 3

Déport	25 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	48 mm
Sous-plaquette	279820 1
Corps de base adapté	264910 – 264922
Système	DM
Bride, vis, joint torique	279835 1
Série	Tête de coupe
Convient pour dim. plateau L	16 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui