



## Mandrins à pinces ER, HSK-A 63 ultra-court, pour taille de pinces de serrage ER: 40



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 305427 40     |
| GTIN             | 4045197953759 |
| Classe d'article | 32A           |

### Description

#### Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Passage percé (sans vis de réglage).**
- **Surfaces fonctionnelles HSK usinées.**

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 – types A et B.

#### Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

#### Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.

### Description technique

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ø ext. D               | 63 mm     |
| Pour pinces ER         | 40        |
| Longueur de col cote A | 85 mm     |
| Plage de serrage       | 3 - 26 mm |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Support  | HSK-A 63 ultra-court            |
| Norme de porte-outils                                | ISO 12164-1                     |
| Norme de porte-outils                                | DIN 69882-6                     |
| Norme de porte-outils                                | DIN 69893                       |
| Forme  | A                               |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | UGV                             |
| Alésage Balluffchip                                  | oui                             |
| Type de produit                                      | Mandrins à pinces               |

---

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40 | 309680 40 |
|--|-----------|