

HOLEX

Mandrins porte-fraises avec arrosage, HSK-A 100 A = 100, Ø mandrin d1: 32mm



Données de commande

N° commande	306687 32
GTIN	4045197954367
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

- A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
- Avec alésage Balluffchip/Rfid-Chip.
- Surface de contact agrandie.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Avec arrosage.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquettes avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, clé spéciale 309840.

Description technique

Longueur mandrin de fraisage L ₄	24 mm
Ø ext. D	78 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	32
Clé spéciale adaptée 309840	32
Longueur de col cote A	100 mm

Ø serrage D ₁	32 mm
Support	HSK-A 100 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-3
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises