

Garant**Jeu d'outils universels XXL 70 pièces, Nombre de pièces: 70****Données de commande**

N° commande

685500 70

GTIN

Classe d'article

66H

Description**Exécution:**

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Livraison:

Douilles 12 pans: 1 de chaque 642129 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Douilles tournevis 6 pans: 1 de chaque 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poignées transversales: 1 pièce 641329 réf. 295

Rallonges: 1 de chaque 641029 réf. 75; 130; 255

Cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2

Cliquets: 1 pièce 640025 réf. 1/2

Mètres-rubans: 1 pièce 462201 réf. 2,5

Clés mixtes: 1 de chaque 613600 réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Pincés universelles: 1 piéce 700940 réf. 160
 Pincés à becs demi-ronds: 1 piéce 713040 réf. 200
 Pincés coupantes diagonales: 1 piéce 724840 réf. 160
 Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660030 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5
 Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667690 réf. 1; 2
 Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 piéce 627132 réf. 9
 Cutter: 1 piéce 845020
 Plateau-couvercle: 1 piéce 693352
 Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 238

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés.

Description technique

Poids	11 kg
Indice de protection IP	IP X4
Nombre de piéces	70
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660030 5,5
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613500 15
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642129 14
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613600 10
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 2 mm	660030 2

Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine Longueur totale 200 mm	713040 200
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642129 34
Clés mixtes Ouverture 9 mm	613600 9
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatériau Longueur totale 160 mm	700940 160
Plateau-couvercle seul	693352
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642129 15
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 3,5 mm	660030 3,5
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642129 13
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613600 21
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613600 17
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642129 30
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613600 18
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613600 6
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613600 19
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642129 18
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613600 15
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Valise système en plastique L-BOXX® vide Type 238	693330 238

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642129 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642129 16
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613600 12
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613600 20
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642129 24
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642129 19
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613600 13
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613600 16
Pince coupante diagonale chromée, avec gaine Longueur totale 160 mm	724840 160
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642129 11
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642129 12
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613600 11
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642129 32
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642129 8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642129 27
Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm	845020
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613600 7
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642129 21
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 6,5 mm	660030 6,5
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613600 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642129 17
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613600 14
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613500 16

Clés mixtes Ouverture 24 mm	613600 24
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613600 5,5
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613600 8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642129 10