

Garant**Jeu d'outils universels L 22 pièces, Nombre de pièces: 22****Données de commande**

N° commande	685520 22
GTIN	2050001944467
Classe d'article	66H

Description**Exécution:**

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais aucune protection contre les corps étrangers ou le contact (s'applique à la valise L-BOXX).

Contenu:

Mètres-rubans: 1 pièce 462201 réf. 2,5

Clés à fourches: 1 de chaque 610700 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9

Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660030 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Tournevis pour Phillips: 1 de chaque 667690 réf. 1; 2

Pincés universelles: 1 pièce 700940 réf. 160

Plateau-couvercle: 1 pièce 693352

Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 102

Livraison:

Mètres-rubans: 1 pièce 462201 réf. 2,5

Clés à fourches: 1 de chaque 610600 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9

Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660030 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667690 réf. 1; 2

Pinces universelles: 1 pièce 700940 réf. 160

Plateau-couvercle: 1 pièce 693352

Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 102

Remarque(s):

Livré équipé.

Chariot à roulettes pour le transport de max. 5 valises L-BOXX® réf. 102 disponible sous le code art. 693370 réf. 5.

Indice de protection IP: IP X4

Poids: 3,8 kg

Description technique

Poids	3,8 kg
Indice de protection IP	IP X4
Nombre de pièces	22

Accessoires

Chariot de transport "L-Trolley" avec 5 plateaux coulissants Nombre de plateaux coulissants 5	693370 5
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatère Longueur totale 160 mm	700940 160
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 2 mm	660030 2
Clé à fourches Ouverture 14X15 mm	610600 14X15
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660030 5,5
Clé à fourches Ouverture 17X19 mm	610600 17X19
Clé à fourches Ouverture 12X13 mm	610600 12X13
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 3,5 mm	660030 3,5

Plateau-couvercle seul	693352
Valise système en plastique L-BOXX® vide Type 102	693330 102
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 6,5 mm	660030 6,5
Clé à fourches Ouverture 10X11 mm	610600 10X11
Clé à fourches Ouverture 8X9 mm	610600 8X9