




Laser à lignes croisées à nivellement automatique GLL, Type: 3-80C



Données de commande

N° commande	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Classe d'article	46T

Description

Exécution:

Laser à lignes croisées compact avec lignes laser à nivellement automatique. Alignement horizontal et vertical rapide de lignes. Design robuste avec revêtement Softgrip pour une protection contre les chocs. Étanche aux projections d'eau et à la poussière. Y compris deux points d'aplomb verticaux.

Une ligne horizontale et 2 lignes verticales à 360° permettent de nombreuses applications à la fois pour le marquage, l'alignement et le nivellement à l'intérieur. Grande portée allant jusqu'à 120 m à l'aide du récepteur LR 7 Professional (accessoire). Grande portée allant jusqu'à 120 m à l'aide du récepteur LR7 Professional (accessoire). Interface Bluetooth pour une utilisation à distance pour un travail de précision sans toucher à l'appareil. **CAL Guard** surveille le laser et signale les influences négatives ainsi que la nécessité d'un étalonnage. Alimentation électrique également possible avec 4x piles AA. Réglage en hauteur avec blocage pour un alignement sûr et précis grâce au support universel BM1.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Batterie avec chargeur rapide, support universel BM1, plaque de mire laser, sacoche de protection, mallette de transport.

Description technique

Indice de protection IP	IP 54
Portée	30 m
Erreur admissible	±0,2 mm/m
Plage de nivellement	±4 degré
Portée avec récepteur	120 m
Longueur	162 mm
Filetage pour support	1/4 pouce
Filetage pour support	5/8 pouce
Interface	Interface Bluetooth
Hauteur	148 mm
Poids	900 g
Classe de laser	2
Largeur	84 mm
Emballage	Mallette de transport
Couleur du laser	Rouge
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Laser à lignes croisées