



Niveau indicateur de pente numérique TECH, Type: 500



Données de commande

N° commande	467563 500
GTIN	4005069191252
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Boîtier robuste et compact, surfaces de mesure en aluminium anodisé. Diverses possibilités de fixation (rainure en T, rainure en V et système magnétique à terres rares). L'affichage digital rétroéclairé pivote en cas de changement de position.

La fonction d'avertissement intégrée empêche toute mesure erronée. Verrouillage des touches, fonction Hold et de référence.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec étui de protection. 2x piles 081561 réf. LR6.

Description technique

Incrément numérique	0,01 degré
Largeur	32 mm
Hauteur	70 mm
Plage de mesure	360 (4x90°) degré
Longueur	175 mm
Tolérance de planéité	0,07 mm

Erreur admissible module électronique	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) degré
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	H2
Type de produit	Niveaux indicateurs de pente

Services

Etalonnage Niveaux à bulle / niveaux indicateurs de pente électroniques Précision 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------