

**Garant****Porte-outils avec angle d'inclinaison fixe 1,5°, droite, Carré / plaquette L: 12/11mm****Données de commande**

N° commande	271995 12/11
GTIN	4045197954701
Classe d'article	21W

**Description technique**

Longueur totale L	125 mm
Taille de queue	12 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 4
Longueur de tête L <sub>1</sub>	17,5 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	12 mm
Angle d'inclinaison	1,5 degré
Taille plaquette	11 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Type de produit	Porte-outils à vis

**Accessoires**

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vis de serrage Type 4	279810 4

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

---

659957 500