

**Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 300mm****Données de commande**

N° commande	860100 300
GTIN	4008158014470
Classe d'article	82C

Description**Exécution:**

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr. Avec capuchon de protection en plastique.

Norme:

DIN 5117

Description technique

Capacité de serrage	300 mm
Porte-à-faux	140 mm
Section du rail	32×10 mm
Type de produit	Presses

