

SWISS TOOLS

Corps de barre d'alésage cylindrique, Ø D – cote A: 25-200mm**Données de commande**

N° commande	320410 25-200
GTIN	2050001945174
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

- Pour un tournage efficace.
- Pour usinage à gauche et à droite.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826 – 264827.

Description technique

Ø D	25 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Corps de base pour barres d'alésage