

Rayonnage à palettes d'appoint, Profondeur 1100 mm, Hauteur: 4000 mm



Données de commande

N° commande	991206 4000
GTIN	4058255039180
Classe d'article	960

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Rayonnage de base composé de 2 cadres profilés avec 4 tirants chacun et 2 ou 3 paires de lisses.

Rayonnage d'appoint composé d'1 cadre profilé avec 4 tirants et 2 ou 3 paires de lisses. Niveaux supplémentaires: voir accessoires.

Lisses type LNS 100×50×1,5.

Dimensions de montage rayonnage d'appoint: 2786 mm.

Description:

Dimensions de montage:

Longueur totale du rayonnage:

Pour les cadres-supports S610-M18 et S625-A18:

Longueur nominale + nombre de supports × 86 mm (pour S610-M18)

Longueur nominale + nombre de supports × 110 mm (pour S625-A18).

Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Lisses similaires à RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

Remarque(s):

- Pour les sols irréguliers, nous recommandons en outre la pose de cales.
- Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.

- **Respecter un écartement d'au moins 100 mm entre les cadres-supports et les murs ou les parties du bâtiment pour la plaque d'assise.**

Lors du montage des lisses, veiller à ce que le **support extérieur dépasse d'au moins 500 mm au-dessus de la dernière étagère**. Une saillie de 100 mm suffit à l'intérieur des lignes de rayonnages.

Couleurs disponibles: RAL 5010, 2004

Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur: 2786 mm

Largeur de casier: 2700 mm

Nombre d'étagères: 4

Charge par casier: 1840 kg

Charge par travée (≥ 3 travées avec 3 paires de lisses par travée chacune): 10250 kg

Profilé de cadre: S610-M18

Description technique

Profilé de cadre	S610-M18
Hauteur	4000 mm
Nombre d'emplacements pour palettes par travée	12
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	2786 mm
Type de lisse	LNS 100×50×1,5
Nombre de supports de rayonnages	1
Charge par casier	1840 kg
Profondeur	1100 mm
Nombre d'étagères	4
Montage par le client	oui
Montage par emboîtement	oui
Montage de rayonnages	Rayonnage d'appoint
Largeur de casier	2700 mm
Charge par travée (≥ 3 travées avec 3 paires de lisses par travée chacune)	10250 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	1840 kg
Logement de palettes avec charge admissible	613 kg
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable

Couleurs disponibles	RAL 5010, 2004
Attribut des noms de produit	Profondeur 1100 mm
Type de produit	Rayonnages à palettes

Accessoires

Cale pour cadre de casier à palettes Jeu de 3 pièces	991480
Tirant d'ancrage pour cadre de casier à palettes	991470
Paire de lisses LNS 100×50 Longueur lisse 2700 mm	991337 2700
Goupille de sécurité pour montants	991331