



## Porte-outils, forme B6 radial à gauche, long, Queue Ø d1: 30mm



### Données de commande

N° commande	319080 30
GTIN	4045197955029
Classe d'article	32V

### Description

#### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

#### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

#### Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Description technique

b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

h <sub>6</sub>	28 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
l <sub>2</sub>	40 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

---

## Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--------------------------------------------	-----------