

**Porte-outils multiple VDI, Queue Ø d1: 40mm****Données de commande**

N° commande	319185 40
GTIN	4045197955050
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Description technique

l_1	72 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Queue Ø d_1	40 mm
h_1	25 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm

Largeur de queue b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Type de produit	Porte-outils multiple VDI