

**Porte-outils multiple VDI renversé, Queue Ø d1: 30mm****Données de commande**

N° commande	319190 30
GTIN	4045197955074
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Description technique

Largeur de queue b ₃	17 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Queue Ø d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
b ₁	76 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm

h_1	20 mm
b_2	35 mm
l_1	60 mm
Type de produit	Porte-outils multiple VDI