

Garant**Bloc porte-lames modulaire, Type: VDI50****Données de commande**

N° commande	319135 VDI50
GTIN	4045197955104
Classe d'article	31V

Description**Avantage(s):**

Hauteur de pointe réglable avec précision pour des résultats d'usinage parfaits et une durée de vie constante. Possibilité de compenser les erreurs de positionnement de la tourelle.

Adapté(s) pour :

VDI40M1 et 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 90 mm

Hauteur H: 25 mm

Pour blocs porte-lames de tronçonnage: Type 2

Description technique

Longueur L	100 mm
Pour blocs porte-lames de tronçonnage	Type 2
Largeur B	90 mm
Hauteur H	25 mm
Type de produit	Blocs porte-lames

