

**Porte-outils multiple VDI renversé, Queue Ø d1: 40mm****Données de commande**

N° commande	319190 40
GTIN	4045197955081
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- **Trempés à cœur HRC 58 ±2.**
- **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.**
- **Avec gicleurs.**

Norme:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Description technique**

h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
Largeur de queue b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Queue Ø d_1	40 mm

b_1	90 mm
l_1	72 mm
b_2	42,5 mm
Type de produit	Porte-outils multiple VDI