

**Garant****Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 400mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 860050 400    |
| GTIN             | 4045197559661 |
| Classe d'article | 81D           |

**Description****Exécution:**

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr.

Bras tendeur mobile **avec sécurité antidérapante** empêchant un desserrage involontaire du serre-joint serré. Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160.

Rotule avec **protection de vis empêchant tout desserrage** de la vis en cas de vibrations.

Transmission de force maximale grâce à la **poignée** avec surface en Haptoprene ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d'huile. Avec capuchon de protection en plastique.

**Norme:****DIN 5117****Pièce(s) de rechange:**

Capuchon de protection 860051.

**Description technique**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Capacité de serrage | 400 mm |
|---------------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Section du rail | 32×10 mm |
| Porte-à-faux    | 175 mm   |
| Type de produit | Presses  |

---

## Accessoires

|  |                 |
|--|-----------------|
| Assortiment de rotules 12 pièces Type 300-2500 | 860051 300-2500 |
|--|-----------------|