



## Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 600mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 860100 600    |
| GTIN             | 4008158012049 |
| Classe d'article | 82C           |

### Description

#### Exécution:

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr. **Sans capuchon de protection.**

#### Norme:

**DIN 5117**

### Description technique

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Porte-à-faux        | 120 mm   |
| Capacité de serrage | 600 mm   |
| Section du rail     | 35×11 mm |
| Type de produit     | Presses  |

