

FLUKE.

**Testeurs de tension-courant, Type: T6-600****Données de commande**

N° commande	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Classe d'article	47H

**Description****Exécution:**

Pince ampèremétrique ouverte pour **la mesure sans contact de la tension**, de l'intensité et de la fréquence, sans devoir créer un contact avec les points sous tension avec les câbles de mesure. Pointes de contact interchangeables. Pour la mesure de sections de conducteur de 120 mm<sup>2</sup>. Affichage très lisible avec rétroéclairage.

**Utilisation:**

Pour un contrôle professionnel de la tension et de la polarité, ainsi que pour des mesures de courant. Convient pour des travaux dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage).

**Norme:**

**IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.**

**Livraison:**

Avec 2 piles 081561 réf. LR6, câbles de mesure connectés avec capuchons de protection des pointes de mesure de 4 mm amovibles.

**Description technique**

Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
------------------------------------	------------

Procédé de mesure	TRUE RMS
Nombre de piles incluses	2
Catégorie de surtension	CAT III 600 V
Etalonnage	I4
Courant alternatif c.a.	0,1 – 200 A
Résistance	1 $\Omega$ – 2 k $\Omega$
Touche de maintien de valeur	oui
Plage d'affichage c.a.	1 - 600 V
Plage d'affichage c.c.	1 - 600 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Multimètres

## Services

EtalonnagePincés ampèremétriques Type D	027050 D
---	----------

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------