



## Equerre plate en aluminium anodisé Précision 1, Longueur branche: 100X70mm



### Données de commande

N° commande	451050 100X70
GTIN	4067263117872
Classe d'article	42F

### Description

#### Exécution:

Equerre en aluminium trempé (HRC 63). Résistant à la corrosion. Antimagnétique. Surface antireflets anodisée noire, résistante aux rayures. Surfaces de contrôle usinées avec une extrême précision. Vernier avec graduations laser bien visibles.

### Description technique

Longueur branche	100×70 mm
Longueur branche courte	70 mm
Longueur branche longue	100 mm
Section des branches	100×70 mm
Perpendicularité	0,015 mm
Etalonnage	F1
Norme	Norme usine

Précision	1
Matériau	Aluminium
Toutes les pièces	trempées
Surfaces de contrôle	fraisé
Type de produit	Equerres plates

## Services

Etalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100
Étalonnage DAKK SÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750