

**Garant****Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 500mm****Données de commande**

N° commande	860050 500
GTIN	4045197559678
Classe d'article	81D

**Description****Exécution:**

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr.

Bras tendeur mobile **avec sécurité antidérapante** empêchant un desserrage involontaire du serre-joint serré. Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160.

Rotule avec **protection de vis empêchant tout desserrage** de la vis en cas de vibrations.

Transmission de force maximale grâce à la **poignée** avec surface en Haptoprene ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d'huile. **Sans capuchon de protection.**

**Norme:****DIN 5117****Pièce(s) de rechange:**

Capuchon de protection 860051.

**Description technique**

Capacité de serrage	500 mm
---------------------	--------

Section du rail	35×11 mm
Porte-à-faux	120 mm
Type de produit	Presses

---

## Accessoires

Assortiment de rotules 12 pièces Type 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------