



Equerre à chapeau en aluminium anodisé Précision 1, Longueur branche: 200X130mm



Données de commande

N° commande	451060 200X130
GTIN	4067263125969
Classe d'article	42F

Description

Exécution:

Equerre en aluminium trempé (HRC 63). Résistant à la corrosion. Antimagnétique. Surface antireflets anodisée noire, résistante aux rayures. Surfaces de contrôle usinées avec une extrême précision. Vernier avec graduations laser bien visibles.

Description technique

Perpendicularité	0,02 mm
Longueur branche longue	200 mm
Longueur branche	200×130 mm
Longueur branche courte	130 mm
Section des branches	30×7 mm
Etalonnage	F1
Norme	Norme usine

Précision	1
Matériau	Aluminium
Toutes les pièces	trempées
Surfaces de contrôle	fraisé
Type de produit	Équerres à chapeau

Services

EtalonnageÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 300 mm	025000 300
Etalonnage accrédité (par ex. DAkkS)Équerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750