



### Equerre à chapeau en aluminium anodisé Précision 1, Longueur branche: 100X70mm



#### Données de commande

N° commande	451060 100X70
GTIN	4067263125945
Classe d'article	42F

#### Description

##### Exécution:

Equerre en aluminium trempé (HRC 63). Résistant à la corrosion. Antimagnétique. Surface antireflets anodisée noire, résistante aux rayures. Surfaces de contrôle usinées avec une extrême précision. Vernier avec graduations laser bien visibles.

#### Description technique

Longueur branche	100×70 mm
Perpendicularité	0,015 mm
Section des branches	20×5 mm
Longueur branche longue	100 mm
Longueur branche courte	70 mm
Etalonnage	F1
Norme	Norme usine

## Fiche technique

Précision	1
Matériaux	Aluminium
Toutes les pièces	trempées
Surfaces de contrôle	fraisé
Type de produit	Equerres à chapeau

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/451060-100X70>