



Equerre à chapeau en aluminium anodisé Précision 1, Longueur branche: 300X200mm



Données de commande

N° commande	451060 300X200
GTIN	4067263125983
Classe d'article	42F

Description

Exécution:

Equerre en aluminium trempé (HRC 63). Résistant à la corrosion. Antimagnétique. Surface antireflets anodisée noire, résistante aux rayures. Surfaces de contrôle usinées avec une extrême précision. Vernier avec graduations laser bien visibles.

Description technique

Longueur branche courte	200 mm
Longueur branche longue	300 mm
Section des branches	40×8 mm
Perpendicularité	0,025 mm
Longueur branche	300×200 mm
Etalonnage	F1
Norme	Norme usine

Précision	1
Matériau	Aluminium
Toutes les pièces	trempées
Surfaces de contrôle	fraisé
Type de produit	Equerres à chapeau

Services

Étalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 300 mm	025000 300
Étalonnage DAKK SÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750