



## Equerre à chapeau en aluminium anodisé Précision 1, Longueur branche: 400X265mm



### Données de commande

N° commande	451060 400X265
GTIN	4067263125990
Classe d'article	42F

### Description

#### Exécution:

Equerre en aluminium trempé (HRC 63). Résistant à la corrosion. Antimagnétique. Surface antireflets anodisée noire, résistante aux rayures. Surfaces de contrôle usinées avec une extrême précision. Vernier avec graduations laser bien visibles.

### Description technique

Section des branches	45×10 mm
Longueur branche longue	400 mm
Perpendicularité	0,03 mm
Longueur branche	400×265 mm
Longueur branche courte	265 mm
Etalonnage	F1
Norme	Norme usine

Précision	1
Matériau	Aluminium
Toutes les pièces	trempées
Surfaces de contrôle	fraisé
Type de produit	Équerres à chapeau

### Services

EtalonnageÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025000 750
Etalonnage accrédité (par ex. DAkkS)Équerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750