

HOLEX®**Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 19 pièces, Type: 12****Données de commande**

N° commande	633917 12
GTIN	4045197955913
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 12 pans.

Utilisation:

Pour vis / écrous gs_profil_6kant-einsatz M5 – M14.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 14 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Poignée transversale: 1 pièce 63 5720

Rallonges: 2 pièces 635420 réf. 75; 240

Cardan: 1 pièce 636220 réf. 3/8

Cliquet: 1 pièce 635120

Présentation dans: Coffret en acier

Longueur: 324 mm

Largeur: 153 mm

Hauteur: 51 mm

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-22 mm

Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-22 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Nombre de pièces	19
Emballage	Coffret en acier
Longueur	324 mm
Largeur	153 mm
Hauteur	51 mm

Accessoires

Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur	635120
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636220 3/8