



Serre-joints à main, Capacité de serrage: 300mm



Données de commande

N° commande	860250 300
GTIN	4008158030661
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Corps de la presse en acier traité. Châssis et levier en polyamide renforcé de fibres de verre. Protection en plastique souple pour un serrage n'abîmant pas les pièces. **Fixation rapide** possible des pièces **à une main** grâce au levier de serrage. Serrage «une main» réalisable côté **poignée bimatière** ou côté rail. **Serrage (et desserrage) puissant** avec vis à filetage trapézoïdal comme presse à vis tout acier normale. Touche de déclenchement ergonomique pour un déplacement aisé du coulisseau. Force de serrage jusqu'à 3500 N.

Utilisation:

Utilisation universelle, notamment lorsque **l'utilisateur n'a qu'une seule main de libre pour le serrage**, p. ex., lors du maintien de lattes, profilés, câbles, tuyaux, etc. Intéressant également pour **travaux en hauteur** et **pièces à ressorts** ou **très élastiques**.

Description technique

Capacité de serrage	300 mm
Porte-à-faux	100 mm
Section du rail	19,5×9,5 mm

Force serrage max.	3500 Nm
Type de produit	Presses