



Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 1250mm



Données de commande

N° commande	860000 1250
GTIN	4008158011165
Classe d'article	83J

Description

Exécution:

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr.

Bras tendeur mobile **avec sécurité antidérapante** empêchant un desserrage involontaire du serre-joint serré. Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. **Sans capuchon de protection.**

Force de serrage jusqu'à 7000 N.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.

Description technique

Porte-à-faux	120 mm
Capacité de serrage	1250 mm

Section du rail	35×11 mm
Type de produit	Presses

Accessoires

Elément inférieur complet pour presses à vis Type 500	860060 500
Paire d'éléments de serrage Vario	862950
Assortiment de rotules 8 pièces Ø plaque de pression 37 mm	860115 37