

**Garant**
**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage,  $\varnothing D$  / nombre de dents  
Z: 18/2mm**

**Données de commande**

N° commande	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Classe d'article	210

**Description**
**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

**Description technique**

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	8,13 mm
Arrosage interne	oui
$\varnothing D_2$	13 mm
Filetage attachement M	M8
$\varnothing$ dents $D_c$	18 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	2,82 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	25 mm

Perçage par interpolation $a_p$	0,3 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Plaquette adaptée	XOM.060310
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	28 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Série	Power Q
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219799 1