

Garant**Paire de support à roulettes pour armoires à tiroirs mobiles Sens de poussée de la façade de tiroir, Type: R36E****Données de commande**

N° commande	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Classe d'article	91H

Description**Exécution:**

Paire de supports de roulettes – 2 roulettes fixes et directrices sur roulements à billes (Ø 100 mm) avec blocage, réunies par une traverse. **Attention au sens de roulement des roues.** Charge admissible de 600 kg pour une charge uniformément répartie.

Adapté(s) pour:

Paires de supports de roulettes adaptées aux caissons d'armoires à outils du groupe 94 (jusqu'au 08/2019) avec les **dimensions 27×36E, 36×36 E**. Pour des raisons de sécurité (risque de basculement), la hauteur utile maximale du caisson doit être de 900 mm (27×36E) ou de 1225 mm (36×36E). **Poussée à partir de la façade de tiroir.**

Remarque(s):

- **Les tiroirs des armoires à outils à roulettes doivent être équipés de verrouillages individuels. Les tiroirs se verrouillent alors automatiquement dès leur fermeture, évitant ainsi toute ouverture pendant le transport. Pour les verrouillages individuels pour tiroirs du groupe 94 (jusqu'au 08/2019), voir code art. 949605 dans la liste des pièces de rechange.**
- **Veillez tenir compte du poids de l'armoire en ce qui concerne la charge admissible des roues (600 kg).**
- **Attention au sens de roulement souhaité des roues.**

Description technique

Charge admissible max.	600 kg
Ø roulette directrice	100 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Sens	Direction largeur de l'armoire
Type	R36E
Ø roulette fixe	100 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Type de produit	Rouleau