



## Foret hélicoïdal long HSS CleverDrill N, non revêtu, Ø DC h8: 16 mm



### Données de commande

N° commande	116050 16
GTIN	4045197956613
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

**HOLEX CleverDrill** – Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

#### Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

Longueur des goujures (voir tableau) moins  $1,5 \times \varnothing$  nominal.

#### Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec **angle de pointe de 142°** pour une plus grande sécurité de processus

Arrosage interne: non

Norme: DIN 340

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 125 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 149 mm

Longueur totale L: 227 mm

Ø queue  $D_s$ : 16 mm

### Description technique

Ø nom. $D_c$	16 mm
Nombre de dents Z	2
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	125 mm
Longueur des goujures $L_c$	149 mm

Longueur totale L	227 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	DIN 340
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux