



Foret hélicoïdal long HSS CleverDrill N, non revêtu, Ø DC h8: 10 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 116050 10 |
| GTIN | 4045197956521 |
| Classe d'article | 12B |

Description

Exécution:

HOLEX CleverDrill – Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec **angle de pointe de 142°** pour une plus grande sécurité de processus

Arrosage interne: non

Norme: DIN 340

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 106 mm

Longueur des goujures L_c : 121 mm

Longueur totale L: 184 mm

Ø queue D_s : 10 mm

Description technique

| | |
|--|---------|
| Ø queue D_s | 10 mm |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 | 106 mm |
| Longueur totale L | 184 mm |
| Norme | DIN 340 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Ø nom. D _c | 10 mm |
| Longueur des goujures L _c | 121 mm |
| Tolérance Ø nominal | h8 |
| Angle de pointe | 130 degré |
| Série | HOLEX CleverDrill |
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS |
| Type | N |
| Queue | Queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |