



## Foret hélicoïdal long HSS CleverDrill N, non revêtu, Ø DC h8: 6,5 mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 116050 6,5    |
| GTIN             | 4045197956408 |
| Classe d'article | 12B           |

### Description

#### Exécution:

**HOLEX CleverDrill** – Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

#### Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

Longueur des goujures (voir tableau) moins  $1,5 \times \varnothing$  nominal.

#### Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec **angle de pointe de 142°** pour une plus grande sécurité de processus

Arrosage interne: non

Norme: DIN 340

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 87,25 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 97 mm

Longueur totale L: 148 mm

Ø queue  $D_s$ : 6,5 mm

### Description technique

|  |          |
|--|----------|
| Ø queue $D_s$                                    | 6,5 mm   |
| Ø nom. $D_c$                                     | 6,5 mm   |
| Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$ | 87,25 mm |
| Nombre de dents Z                                | 2        |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Norme                                | DIN 340            |
| Longueur totale L                    | 148 mm             |
| Longueur des goujures L <sub>c</sub> | 97 mm              |
| Tolérance Ø nominal                  | h8                 |
| Angle de pointe                      | 130 degré          |
| Série                                | HOLEX CleverDrill  |
| Revêtement                           | non revêtu         |
| Type d'outils                        | HSS                |
| Type                                 | N                  |
| Queue                                | Queue cylindrique  |
| Arrosage interne                     | non                |
| Bague de couleur                     | Sans               |
| Type de produit                      | Forets hélicoïdaux |