



Foret hélicoïdal long HSS CleverDrill N, non revêtu, Ø DC h8: 3,2 mm



Données de commande

N° commande	116050 3,2
GTIN	4045197956217
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

HOLEX CleverDrill – Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec **angle de pointe de 142°** pour une plus grande sécurité de processus

Arrosage interne: non

Norme: DIN 340

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 64,2 mm

Longueur des goujures L_c : 69 mm

Longueur totale L: 106 mm

Ø queue D_s : 3,2 mm

Description technique

Longueur des goujures L_c	69 mm
Ø queue D_s	3,2 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale L	106 mm

Ø nom. D _c	3,2 mm
Nombre de dents Z	2
Norme	DIN 340
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	64,2 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux