



## Foret hélicoïdal long HSS CleverDrill N, non revêtu, Ø DC h8: 2,6 mm



### Données de commande

N° commande	116050 2,6
GTIN	4045197956156
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

**HOLEX CleverDrill** – Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

#### Recommandation(s):

##### Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

##### Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec **angle de pointe de 142°** pour une plus grande sécurité de processus

Arrosage interne: non

Norme: DIN 340

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 58,1 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 62 mm

Longueur totale L: 95 mm

Ø queue  $D_s$ : 2,6 mm

### Description technique

Longueur des goujures $L_c$	62 mm
Norme	DIN 340
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale L	95 mm

Ø nom. D <sub>c</sub>	2,6 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	58,1 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	2,6 mm
Nombre de dents Z	2
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux