



Pied à coulisse, Plage de mesure: 3000 mm



Données de commande

N° commande	415195 3000
GTIN	4045197997302
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec vis d'arrêt. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Avec réglage fin.

Toutes les pièces: trempées

Norme: Norme usine

Lecture commutable: mm / pouce

Étalonnage: A1

Lecture: 0,05 mm

Graduation: 1/20 mm

Erreur admissible: 0,64 mm

Longueur de bec: 200 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 50 mm

Poids: 19 kg

Description technique

Erreur admissible	0,64 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	50 mm
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Longueur de bec	200 mm
Poids	19 kg
Plage de mesure	0 - 3000 mm

Lecture commutable	mm / pouce
Etalonnage	A1
Norme	Norme usine
Graduation vernier mm/pouces	oui
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 3000 mm	011030 3000
Marquage inscription au laser Type	018940