



Pied à coulisse, Plage de mesure: 300 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 415195 300 |
| GTIN | 4045197956620 |
| Classe d'article | 42A |

Description

Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec vis d'arrêt. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Toutes les pièces: trempées

Norme: DIN 862

Lecture commutable: mm / pouce

Etalonnage: A1

Lecture: 0,05 mm

Graduation: 1/20 mm

Erreur admissible: 0,05 mm

Longueur de bec: 90 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 10 mm

Poids: 0,44 kg

Description technique

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Plage de mesure | 0 - 300 mm |
| Poids | 0,44 kg |
| Erreur admissible | 0,05 mm |
| Ø épaulement de mesure intérieure | 10 mm |
| Lecture commutable | mm / pouce |
| Lecture | 0,05 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Étalonnage | A1 |
| Longueur de bec | 90 mm |
| Graduation | 1/20 mm |
| Norme | DIN 862 |
| Graduation vernier mm/pouces | oui |
| Méetrologie | analogique |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Toutes les pièces | trempées |
| Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |

Services

| | |
|--|------------|
| Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm | 011030 300 |
| Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm | 011050 300 |
| Marquage inscription au laser Type | 018940 |