



## Pied à coulisse, Plage de mesure: 1000 mm



### Données de commande

N° commande	415195 1000
GTIN	4045197956651
Classe d'article	42A

### Description

#### Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec vis d'arrêt. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Toutes les pièces: trempées

Norme: Norme usine

Lecture commutable: mm / pouce

Etalonnage: A1

Lecture: 0,05 mm

Graduation: 1/20 mm

Erreur admissible: 0,24 mm

Longueur de bec: 200 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 20 mm

Poids: 2,5 kg

### Description technique

Plage de mesure	0 - 1000 mm
Poids	2,5 kg
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Etalonnage	A1
Graduation	1/20 mm
Longueur de bec	200 mm

Lecture commutable	mm / pouce
Lecture	0,05 mm
Erreur admissible	0,24 mm
Norme	Norme usine
Graduation vernier mm/pouces	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

## Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	011030 1000
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	011050 1000
Marquage inscription au laser Type	018940