



## Serre-joints, Capacité de serrage: 600mm



### Données de commande

N° commande	860271 600
GTIN	4008158040837
Classe d'article	83K

### Description

#### Exécution:

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre, jeu du filetage trapézoïdal souple avec rotule pivotante. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

#### Utilisation:

Extrêmement flexible et utilisation possible même dans des espaces restreints, pour pression de serrage (jusqu'à 2000N).

### Description technique

Section du rail	19×6 mm
Capacité de serrage	600 mm
Porte-à-faux	60 mm
Force serrage max.	2000 Nm
Type de produit	Presses

