



Serre-joints, Capacité de serrage: 150mm



Données de commande

N° commande	860271 150
GTIN	4008158040844
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre, jeu du filetage trapézoïdal souple avec rotule pivotante. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Extrêmement flexible et utilisation possible même dans des espaces restreints, pour pression de serrage (jusqu'à 2000N).

Description technique

Section du rail	19×6 mm
Porte-à-faux	60 mm
Capacité de serrage	150 mm
Force serrage max.	2000 Nm
Type de produit	Presses

