



Lasers à lignes croisées à niveling automatique LINO, Type: L2P5



Données de commande

N° commande	468481 L2P5
GTIN	7640110697542
Classe d'article	47C

Description

Exécution:

Robuste boîtier en plastique ergonomique; étanche aux projections d'eau et à la poussière. Fonction de pulsation avec mode d'économie d'énergie. **Très longue durée d'utilisation** jusqu'à 44 h grâce à la batterie Li-Ion. L'adaptateur magnétique peut être fixé sur n'importe quelle surface avec élément métalliques. **Rotation libre et démontage aisés grâce à l'aimant.** Blocage pour les projections de biais et comme protection de transport. Avec lignes laser (points) horizontales et verticales

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec adaptateur, batterie Li-Ion, chargeur, support pour piles, plaque de mire et mallette.

Indice de protection IP: IP 54

Erreur admissible: 0,2 mm/m

Classe de laser: 2

Couleur du laser: rouge

Portée: 25 m

Portée avec récepteur: 80 m

Plage de niveling: ± 4 degré

Description technique

Portée	25 m
Profondeur	100 mm
Erreur admissible	0,2 mm/m
Plage de niveling	±4 degré
Portée avec récepteur	80 m
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Largeur	60 mm
Indice de protection IP	IP 54
Hauteur	110 mm
Poids	530 g
Classe de laser	2
Couleur du laser	rouge
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lasers à lignes croisées à niveling automatique

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081556 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6