



## Lasers à lignes croisées à nivellement automatique LINO, Type: L2P5G



### Données de commande

N° commande	468481 L2P5G
GTIN	7640110697559
Classe d'article	47C

### Description

#### Exécution:

Robuste boîtier en plastique ergonomique; étanche aux projections d'eau et à la poussière. Fonction de pulsation avec mode d'économie d'énergie. **Très longue durée d'utilisation** jusqu'à 44 h grâce à la batterie Li-Ion. L'adaptateur magnétique peut être fixé sur n'importe quelle surface avec élément métalliques. **Rotation libre et démontage aisé grâce à l'aimant.** Blocage pour les projections de biais et comme protection de transport. **Avec lignes laser vertes pour une visibilité optimale. Visibilité améliorée jusqu'à 400% par rapport à un rayon laser rouge.**

Avec lignes laser (points) horizontales et verticales

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec adaptateur, batterie Li-Ion, chargeur, support pour piles, plaque de mire et mallette.

Indice de protection IP: IP 54

Erreur admissible: 0,2 mm/m

Classe de laser: 2

Couleur du laser: vert

Portée: 35 m

Portée avec récepteur: 80 m  
Plage de nivellement:  $\pm 4$  degré

## Description technique

Portée avec récepteur	80 m
Indice de protection IP	IP 54
Plage de nivellement	$\pm 4$ degré
Profondeur	100 mm
Erreur admissible	0,2 mm/m
Hauteur	110 mm
Largeur	60 mm
Portée	35 m
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Poids	530 g
Classe de laser	2
Couleur du laser	vert
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lasers à lignes croisées à nivellement automatique

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081556 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6