



Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 200mm



Données de commande

N° commande	860000 200
GTIN	4008158008707
Classe d'article	83J

Description

Exécution:

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr.

Bras tendeur mobile **avec sécurité antidérapante** empêchant un desserrage involontaire du serre-joint serré. Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. Avec capuchon de protection en plastique.

Force de serrage jusqu'à 6000 N.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.

Description technique

Capacité de serrage	200 mm
Porte-à-faux	100 mm

Section du rail	27×7 mm
Type de produit	Presses

Accessoires

Paire d'éléments de serrage Vario	862950
Assortiment de rotules 8 pièces Ø plaque de pression 30 mm	860115 30