

**Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 1250mm****Données de commande**

N° commande	860100 1250
GTIN	4008158011905
Classe d'article	82C

Description**Exécution:**

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr. **Sans capuchon de protection.**

Norme:**DIN 5117****Description technique**

Section du rail	35×11 mm
Porte-à-faux	120 mm
Capacité de serrage	1250 mm
Type de produit	Presses

