

**Garant****Composants pour armoires à tiroirs mobiles Sens de poussée de la paroi latérale, Type: R36E****Données de commande**

N° commande	942948 R36E
GTIN	4045197439284
Classe d'article	91H

**Description****Exécution:**

Paire de supports de roulettes – 2 roulettes fixes et directrices sur roulements à billes (Ø 100 mm) avec blocage, réunies par une traverse. **Attention au sens de roulement des roues.** Charge admissible de 600 kg pour une charge uniformément répartie.

**Adapté(s) pour:**

Paires de supports de roulettes adaptées aux caissons d'armoires à outils du groupe 94 (jusqu'au 08/2019) avec les **dimensions 36x36 E, 54x36 E, 64x36 E, 78x36 E**. Pour des raisons de sécurité (risque de basculement), la hauteur utile maximale du caisson doit être de 1225 mm (de 900 mm pour les dimensions 78x36E). **Poussée à partir de la paroi latérale.**

**Remarque(s):**

- **Les tiroirs des armoires à outils à roulettes doivent être équipés de verrouillages individuels. Les tiroirs se verrouillent alors automatiquement dès leur fermeture, évitant ainsi toute ouverture pendant le transport. Pour les verrouillages individuels pour tiroirs du groupe 94 (jusqu'au 08/2019), voir code art. 949605 dans la liste des pièces de rechange.**
- **Veillez tenir compte du poids de l'armoire en ce qui concerne la charge admissible des roues (600 kg).**
- **Attention au sens de roulement souhaité des roues.**

**Description technique**

Type	R36E
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Ø roulette fixe	100 mm
Ø roulette directrice	100 mm
Charge admissible max.	600 kg
Sens	Direction profondeur de l'armoire
Type de produit	Poignée