



## Serre-joint à main réversible, Capacité de serrage: 450mm



### Données de commande

N° commande	860280 450
GTIN	4008158028545
Classe d'article	83K

### Description

#### Exécution:

Rail en acier étiré, bruni. Coulisseau, valet, corps et levier de pompe en polyamide renforcé de fibres de verre (incassable). Grandes surfaces de serrage planes permettant un serrage autour du rail. **Bouton rotatif** pratique pour un **passage** rapide de la fonction de serrage à la fonction d'écartement. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

#### Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour une pression de serrage réduite (max. 1200 N). **Passage rapide de la fonction de serrage à la fonction d'écartement.**

### Description technique

Capacité de serrage	450 mm
Ecartement	75 - 535 mm
Porte-à-faux	85 mm
Section du rail	20×5 mm
Force serrage max.	1200 Nm

Type de produit

Presses