

**uvex****Lunettes de protection confort uvex i-works, Teinte des verres: CLEAR****Données de commande**

N° commande	096500 CLEAR
GTIN	4031101598772
Classe d'article	04U

**Description****Exécution:**

Lunettes de protection sport sans métal, de **conception robuste**. Les **verres panoramiques antisalissures** offrent une vision optimale tout en assurant une sécurité maximale, et sont faciles à nettoyer. Le revêtement uvex supravision excellence assure un **effet antibuée durable** et une **résistance aux rayures et aux produits chimiques** sur la surface extérieure du verre. Les branches souples sont agréables, elles assurent le **confort et le maintien en place** des lunettes, et permettent d'utiliser un cordon à lunettes.

**Norme:**

EN 166; EN 170

Característica del marco: Almohadillas en las patillas

Frame properties: Side padding

Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet

Caractéristique de la monture: Coussinets

Keret tulajdonságai: Párnázott szár

Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta

Revêtement des verres: antibuée

Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques

Protection anti-UV: UV400

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 2C-1,2 W 1 FTKN

**Description technique**

Revêtement des verres	antibuée
-----------------------	----------

Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Matériau verres	Polycarbonate
Protection anti-UV	UV400
Identification des verres	2C-1,2 W 1 FTKN
Caractéristique de la monture	Coussinets
Type de produit	Lunettes de protection