

uvex**Lunettes de protection confort uvex pheos cx2, Teinte des verres: CBR****Données de commande**

N° commande	096504 CBR
GTIN	4031101668345
Classe d'article	04U

Description**Exécution:**

Les lunettes de protection **modernes et sportives** séduisent par leur caractère innovant et leur port confortable. Grâce au moulage par injection des parties en contact avec le front et le nez, les lunettes forment un **écran parfait** et offrent une bonne protection même lors de travaux en hauteur. Grâce au revêtement uvex supravision excellence, les verres assurent un effet **antibuée** sur la face intérieure et une **excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques** sur la face extérieure. Ajustement optimal à chaque morphologie et maintien fiable grâce à la technologie X-Twist. La **finesse des branches** permet par ailleurs de combiner facilement les lunettes avec un autre EPI. Avec **oculaire accentuant les contrastes et réduisant la lumière bleue**, pour une vision confortable. **Transmission lumineuse: 65%**.

Norme:

EN 166 EN 172

Description technique

Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Identification des verres	5-1,4 W 1 FTKN
Protection anti-UV	UV400
Coefficient de transmission	65 %

Matériau verres	Polycarbonate
Série	pheos cx2
Identification de la monture	W 166 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Type de produit	Lunettes de protection

Accessoires

Étuis à lunettes Type CASE	096932 CASE
----------------------------	-------------