

**Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 250mm****Données de commande**

N° commande	860100 250
GTIN	4008158006970
Classe d'article	82C

Description**Exécution:**

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr. Avec capuchon de protection en plastique.

Norme:

DIN 5117

Description technique

Capacité de serrage	250 mm
Section du rail	29×9 mm
Porte-à-faux	120 mm
Type de produit	Presses

